

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultragarsinis valymo prietaisas PRESET, Talpa: 3l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082923 3
GTIN	2050001962911
Produktų klasė	04E

**Aprašymas****Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Stacionarus prietaisas: PRESET – dengtas nerūdijantis plienas, skirta dažnai naudojamų detalių saugojimui.

**Paskirtis:**

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekėpimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

**Tiekimo sudėtis:**

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

**Pastaba:**

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

**Techninis aprašymas**

Prietaiso plotis	190 mm
Prietaiso aukštis	220 mm

Plautuvės aukštis	97 mm
Prietaiso ilgis	300 mm
Šiluminė galia	200 W
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	ne
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovavimo moduliui	ne
Plautuvės ilgis	235 mm
Didžiausia ultragarso galia	320 W
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliui	ne
Plautuvės plotis	134 mm
Plautuvės talpa	3 l
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	ne
Svoris	2,8 kg
Įstatomo krepšio ilgis	191 mm
Naudojama galia	280 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įstatomo krepšio plotis	95 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Nominalus tūris	1,9 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

## Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK	082931 AK
Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1	082931 1

Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10