

SONO  SWISS[®]**Ultragarsinis valymo prietaisas PRESET, Talpa: 30l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082923 30
GTIN	2050001962720
Produktų klasė	04E

Aprašymas**Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančio plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Stacionarus prietaisas: PRESET – dengtas nerūdijantis plienas, skirta dažnai naudojamų detalių saugojimui.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Techninis aprašymas

Didžiausia ultragarso galia	1200 W
Plautuvės talpa	30 l

Plautuvės ilgis	570 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	ne
Svoris	11,2 kg
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	ne
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovavimo moduliui	ne
Prietaiso plotis	355 mm
Šiluminė galia	1200 W
Plautuvės plotis	330 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliui	ne
Prietaiso ilgis	570 mm
Prietaiso aukštis	320 mm
Plautuvės aukštis	200 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Įstatomo krepšio plotis	238 mm
Naudojama galia	1500 W
Įstatomo krepšio ilgis	443 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalus tūris	20,6 l
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas

Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5

Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 /
082924 30

082926 30

Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK

082931 AK

Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1

082931 1