

SONO  SWISS[®]**Ultragarsinis valymo prietaisas DURA-T, Talpa: 45l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082924 45
GTIN	
Produktų klasė	04E

Aprašymas**Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Stalinis prietaisas: DURA T– suvirinta DUPLEX nerūdijančiojo plieno vonelė tinka darbui keliomis pamainomis.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Prietaiso ilgis: 600 mm

Prietaiso plotis: 425 mm

Prietaiso aukštis: 467 mm

Įstatomo krepšio ilgis: 455 mm

Įstatomo krepšio plotis: 265 mm

Plautuvės aukštis: 300 mm

Techninis aprašymas

Prietaiso ilgis	600 mm
Plautuvės ilgis	500 mm
Šiluminė galia	1600 W
Prietaiso aukštis	467 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	ne
Svoris	25,5 kg
Didžiausia ultragarso galia	1600 W
Plautuvės plotis	300 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu	ne
Plautuvės talpa	45 l
Plautuvės aukštis	300 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu	ne
Prietaiso plotis	425 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	ne
Įstatomo krepšio plotis	265 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Naudojama galia	2000 W
Įstatomo krepšio ilgis	455 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Nominalus tūris	35 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10

Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 0,85	082933 0,85
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 10	082936 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T4	082930 T4
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082938 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T1	082930 T1
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T2	082930 T2
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 25	082933 25
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082937 2,5
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK	082931 AK
Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 10	082938 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082935 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 45	082926 45
Dangtelis Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082936 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 10	082939 10
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 25	082931 25
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1	082931 1
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T6	082930 T6
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 10	082937 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T5	082930 T5
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082939 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T3	082930 T3