

**Šalmas Cross® Electric, Spalva: RED****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097804 RED
GTIN	4017765077945
Produktų klasė	09K

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesios formos.

Apsauginis šalmas iš specialaus plastiko (HDPE) patikimai saugo nuo elektros šoko iki **1000 V AC** (arba 1500 V DC). Apsauginės savybės iki -20 °C. Su giliai ištrauktu dangteliu, kuris puikiai koreguoja vidų iki galvutės dydžio, taip pat tinka darbui virš galvos. Prakaitą sugerianti juostelė iš inovatyvios medžiagos su cinko intarpais saugo odą ir pasižymi gydančiomis savybėmis.

- **6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **Be laikiklio**
- **Wellvitex® Z+ prakaitą sugerianti juostelė**
- **Tiesios formos**
- **Su užsukamu uždarymu**
- **Integruotas MFA adapteris Nr. 097831.**

**Paskirtis:**

Energijos tiekimo įmonės, miesto darbai, elektros jėgainės, geležinkeliai, chemijos pramonė, elektros darbai.

**Standartas:**

DIN EN 397; DIN EN 50365

**Tinka:**

Skaidrus antveidis Nr. 097838.

Šalmo ypatybės: Elektros izoliacija

Šalmo pagrindo medžiaga: PP

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 61 cm

Svoris: 395 g

## Techninis aprašymas

dydis	53 - 61 cm
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Svoris	395 g
Spalva	RED
Serija	MFA-Tech
Šalmo ypatybės	Elektros izoliacija
Šalmo pagrindo medžiaga	PP
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Produkto rūšis	Šalmas

## Priedai

Šalmo adapterių pora MFA Duro Gamintojo pavadinimas MFA	097831 MFA
Skaidrus antveidis ArcShield Stiklų medžiaga CL2	097836 CL2
Skaidrus antveidis ArcShield Stiklų medžiaga PC	097836 PC