



Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370065 M8
GTIN	2050001961907
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₂	25 mm
maksimali apkrova (statinė)	8 kN
Sriegis M	M8
Ilgis 1	11,6 mm
Išorinis Ø D ₁	5,8 mm
Rakto dydis SW	13 mm
Produkto rūšis	Antdėklas

