



Paslankus reguliuojamas antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370065 M12
GTIN	2050001961921
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	15 kN
Išorinis $\varnothing D_1$	8,6 mm
Ilgis 1	15,7 mm
Iškyšos ilgis L_2	35 mm
Sriegis M	M12
Rakto dydis SW	17 mm
Produkto rūšis	Antdėklas

