



## Paslankus reguliuojamas antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370066 M12
GTIN	2050001961976
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

Ilgis 1	15,7 mm
maksimali apkrova (statinė)	15 kN
Sriegis M	M12
Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	35 mm
Išorinis Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Rakto dydis SW	17 mm
Produkto rūšis	Antdėklas

