




## Paslankus reguliuojamas antdėklas rifliuotas, išorinis sriegis, Sriegis M: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370066 M8
GTIN	2050001961952
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų**

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

Ilgis 1	11,6 mm
Išorinis $\varnothing D_1$	5,8 mm
Iškyšos ilgis $L_2$	25 mm
maksimali apkrova (statinė)	8 kN
Sriegis M	M8
Rakto dydis SW	13 mm
Produkto rūšis	Antdėklas

