

**Užveržimo kablys, nušlifuotas M12, Tipas: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370073 7
GTIN	2050001962003
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Paskirtis:**

detalių užspaudimui taupant vietą.
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	58,8 Nm
Tipas	7
Aukštis H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Ilgis 1	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys

