

**Užveržimo kablys, nušlifuotas M12, Tipas: 8****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370073 8      |
| GTIN             | 2050001962010 |
| Produktų klasė   | 37K           |

**Aprašymas****Paskirtis:**

detalių užspaudimui taupant vietą.  
Didesnėms užspaudimo jėgoms ir stabilumui.

**Techninis aprašymas**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| maksimalus sukimo momentas | 49 Nm             |
| Ilgis 1                    | 50 mm             |
| Aukštis H <sub>2</sub>     | 29 mm             |
| Tipas                      | 8                 |
| H <sub>1</sub>             | 39 mm             |
| F <sub>max.</sub>          | 18,5 kN           |
| Ø D <sub>h7</sub>          | 25 mm             |
| Produkto rūšis             | Užspaudimo kablys |

