


Garant**Adapteris Peilių galvutės / spyruokliuojanti įvorė ER, Virbo Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301113 22
GTIN	4062406099039
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymė, plokštuma ties sujungimu ir ER spyruokliuojančios įvorės laikiklis šlifuoti, korpusas išorėje tiksliai šlifuotas, todėl užtikrina tolygią eigą ir balansavimo kokybę. Kuo mažesnei iškyšai su vidinėmis tvirtinimo veržlėmis (naudojama pasirinktinai su sandarinimo disku). Pragręžtas užtraukimo varžtas vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Labai lankstus sprendimas patrauklia kaina, bet kuris pjovimo galvūčių griebtuvas pakeičiamas į užspaudimo įvorių griebtuvą.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine) ir užtraukimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Sandarinimo žiedai Nr. 309630; 309635.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	48 mm
Bendras ilgis L	92 mm
skirta ER cangėms	32
Norma	DIN 6357
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Spyruokliuojančių įvorių laikiklis

Priedai

Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 5 mm	309635 5
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 16 mm	309635 16
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 20 mm	309635 20
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d SATZ mm	309635 SATZ
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 4 mm	309635 4
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 7 mm	309635 7
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 14 mm	309635 14
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 11 mm	309635 11
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 12 mm	309635 12
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 6 mm	309635 6
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 19 mm	309635 19
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 13 mm	309635 13
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 9 mm	309635 9
Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo Ø d 8 mm	309635 8

Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo
Ø d 15 mm

309635 15

Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo
Ø d 17 mm

309635 17

Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo
Ø d 18 mm

309635 18

Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo
Ø d 3 mm

309635 3

Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms Užveržimo
Ø d 10 mm

309635 10