


**Garant****Nupjovimo plokštelė į dešinę 10°, HU7310, įpjovos plotis w: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273678 3
GTIN	4045197716675
Produktų klasė	21L

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Pastūma f	0,07 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	Ti
Įjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HU7310
Įjovimo briaunos spindulys R	0,05 mm
Keitimų / įjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	dešininiai
Produkto rūšis	Griovelio įjovimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	280 m/min	N
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		