

SONO  SWISS[®]**Ultragarsinis valymo prietaisas DURA-S, Talpa: 140l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082925 140
GTIN	2050002003521
Produktų klasė	04E

Aprašymas**Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Stacionarus prietaisas: DURA-S – kelių dažnių prietaisas iš Duplex nerūdijančiojo plieno, generatorius su maitinimo reguliatoriumi ir apsauga nuo trumpojo jungimo

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Prietaiso ilgis: 700 mm

Prietaiso plotis: 750 mm

Prietaiso aukštis: 800 mm

Įstatomo krepšio ilgis: 530 mm

Įstatomo krepšio plotis: 450 mm
Plautuvės aukštis: 550 mm

Techninis aprašymas

Prietaiso plotis	750 mm
Plautuvės talpa	140 l
Didžiausia ultragarso galia	2400 W
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	ne
Plautuvės plotis	500 mm
Prietaiso ilgis	700 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	ne
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu	ne
Svoris	80 kg
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu	ne
Prietaiso aukštis	800 mm
Plautuvės aukštis	550 mm
Plautuvės ilgis	650 mm
Šiluminė galia	7500 W
Įstatomo krepšio ilgis	530 mm
Įstatomo krepšio plotis	450 mm
Naudojama galia	8840 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	400 V
Nominalus tūris	142 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082939 2,5
--	------------

Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 0,85	082933 0,85
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082935 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 10	082938 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T1	082930 T1
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T3	082930 T3
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK	082931 AK
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082936 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 10	082939 10
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1	082931 1
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T2	082930 T2
Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 25	082931 25
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T6	082930 T6
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082938 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 25	082933 25
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 10	082936 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 10	082937 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T4	082930 T4
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082937 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T5	082930 T5
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5