

Modulinė pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/11S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260917 QC/11S
GTIN	4251414902787
Produktų klasė	29D

Aprašas

Aprašymas:

Modulinės ištekinimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams**. Siauras modelis.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: STUCR/L 11

tinkamos keičiamosios plokštelės: TC.. 1102..

tinkamas korpusas: 264900 – 264908

Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}: 22 mm

Centro poslinkis: 11 mm

Bendras ilgis: 20 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø	20 mm
Plokštelės dydis	11 mm
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	STUCR/L 11
tinkamas korpusas	264900 – 264908
tinkamos keičiamosios plokštelės	TC.. 1102..
Centro poslinkis	11 mm
Sistema	QC
Bendras ilgis	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis

Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500