

Modulinė pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/11S**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Produktų klasė	29D

Aprašas**Aprašymas:**

Modulinės ištekinimo galvutės **vibravimą slopinantiems kotams**. Siauras modelis.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki **14xD gylio**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Pjovimo galvutės ISO kodas: STUCR/L 11

tinkamos keičiamosios plokštelės: TC.. 1102..

tinkamas korpusas: 264900 - 264908

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 22 mm

Centro poslinkis: 11 mm

Bendras ilgis: 20 mm

Techninis aprašymas

Centro poslinkis	11 mm
ISO kodo keičiama pjovimo galvutė	STUCR/L 11
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Sistema	QC
Keičiamųjų plokštelių varžtas	269022 4
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis	20 mm
Serija	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė
tinkamas korpusas	264900 - 264908
tinkamos keičiamosios plokštelės	TC.. 1102..
Koto \varnothing	20 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu maksimalus sukimo momentas 500 cN·m	659906 500
Geležtė TorxPlus® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8