

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	18 mm
Galvutės ilgis L_1	20,5 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Laikiklio ISO kodas	E20S SVUBR/L 11
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis