

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E20S SVUBR/L 11
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	20,5 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis