

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	31,5 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E25S SVUBR/L 11
Galvutės ilgis L ₁	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Bendras ilgis L	250 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis