

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	200 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SVUBR/L 11
Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	21 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis