

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	E16R SVUBR/L 11
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	21 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis