

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	23 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Bendras ilgis $L$	250 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	31,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E25S SVUBR/L 11
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis