

Garant
**Weldon įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 40 A = 100,
Užveržimo Ø D1: 12mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302606 12
GTIN	4062406099893
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹. **Su uždengiamais aušinimo kanalais.**

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	42 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm	309900 12