

Garant

ER įspraustinė Forma AD, BT 30 A = 60, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32


Užsakymo data

Užsakymo numeris	302745 32
GTIN	4062406100278
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 32

ER užveržimo raktas: 32

Techninis aprašymas

ER užveržimo raktas	32
Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Išorinis Ø D	50 mm
skirta ER cangėms	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Užspaudimo Ø D ₁	2-20 mm
Laikiklis	BT 30 A = 60
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 32	309680 32
---	-----------