

## Garant

**ER įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302765 40
GTIN	4062406100261
Produktų klasė	31A

### Aprašymas

#### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

#### Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

#### Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

### Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė	40
ER užveržimo raktas	40
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	3-26 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 40	309617 40
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	308990 4
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 5 mm	308990 5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 23 mm	308990 23
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 13 mm	308990 13
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 8 mm	309419 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	309419 10
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 7 mm	309040 7
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 18 mm	308990 18
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 13 mm	309040 13
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 20 mm	309040 20
	309419 22

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309040 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309040 16
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309040 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308992 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309040 26
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309419 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309449 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309419 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308990 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309419 9
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309040 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	308990 21
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308992 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308990 10
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308992 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309040 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309040 24

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308990 8
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309419 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308990 17
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309419 16
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309419 11
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309040 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309040 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	308990 26
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40	309610 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309040 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308990 15
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308992 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	308990 24
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309040 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308992 18
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308992 22
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309419 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309040 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308990 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309040 23
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308992 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308990 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308990 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308990 16
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308992 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308990 20
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308990 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308990 6
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309040 25
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309419 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309040 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308990 22
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309419 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309040 22
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309419 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309040 17
ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308990 7
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309040 21
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309040 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308990 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308992 12
ER užveržimo veržlė Skirta ER 40	309580 40
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308992 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm

309040 19