

**Garant****ER įspraustinė Forma ADB, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302828 20
GTIN	4062406100308
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 20

ER užveržimo raktas: 20

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	34 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	20
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
ER užveržimo raktas	20
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	1-13 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309428 2,8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309428 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308911 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308916 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309446 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308930 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309446 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309446 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309406 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309428 4,5
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308780 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308911 12

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ER užveržimo veržlė Skirta ER 20	309580 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308916 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309406 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308911 13
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309446 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309428 3,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309406 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309446 5
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309406 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308911 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309446 2,8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
	309446 6

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309406 10
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309446 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309446 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309428 6
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308911 11
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309406 8