

**Garant****ER įspraustinė Forma ADB, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302828 25
GTIN	4062406100315
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo kokybė G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 25

ER užveržimo raktas: 25

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	42 mm
ER užveržimo raktas	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER užveržimo veržlė Skirta ER 25	309580 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309411 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308962 8
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309413 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309411 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309409 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309411 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309447 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309447 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309409 7
ER užveržimo veržlės skirta HiRunER cangėms Skirta ER 25	309617 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309409 4,5
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309411 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309447 4,5
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309411 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309411 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309409 11
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309411 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309447 8
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309447 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308780 50
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 25	309612 25
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309413 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309447 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309411 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
	309409 12

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui  
Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309447 6

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309413 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308941 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308941 3

ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 25

309610 25

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308959 16

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309413 8

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309413 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm

308960 13

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

308941 7

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308962 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308941 5

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui  
Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309447 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308941 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

308941 14

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309409 9

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308962 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

308960 14

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308941 11

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309413 4,5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309411 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309413 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309447 4
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15