



## Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, Tipas: SMP60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079440 SMP60
GTIN	5000630
Produktų klasė	03P

### Aprašymas

#### Modelis:

ATA – pneumatinis tiesinis šlifuoklis **su 3 mm spyruokliuojančia įvore** smulkiems frezavimo, šlifavimo ir graviravimo darbams. **Integruotas pirminis filtras**. Našus tiesinis šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius **60000 1/min.**

### Techninis aprašymas

Atiduodamoji galia	85 W
Užspaudimo įvorės Ø	3 mm
Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	SPM 60 R
Svoris	0,17 kg
maksimalus oro poreikis	230 l/min
maksimalus sūkių skaičius	60000 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ilgis	140 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis

