

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SVJCR/L11
Kakliuko plotis L_4	9,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Galvutės ilgis L_1	31,4 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	22 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis