

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Laikiklio ISO kodas	E10K SVJCR/L07
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	6,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	18 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	1,5 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis