

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
12/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E12M SVJCR/L07
Darbinės dalies ilgis L ₃	2 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Kakliuko plotis L ₄	7,8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Plokštelės dydis	7 mm
Galvutės ilgis L ₁	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Užspaudimo ilgis L ₂	11 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	13 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis