

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	8 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	3 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Bendras ilgis L	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Plokštelės dydis	5 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,5 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVJCR/L05
Kakliuko plotis L_4	6 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis