

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 8/05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	5 mm
Kakliuko plotis L ₄	6 mm
Laikiklio ISO kodas	E08F SVJCR/L05
Darbinės dalies ilgis L ₃	3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Užspaudimo ilgis L ₂	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	8 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Galvutės ilgis L ₁	26 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0501..
Koto Ø D _s	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis