



Comp-R hidrauliniai patronai Reguliuojamas spindulinis mušimas, SK 50, Užveržimo Ø D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302056 20
GTIN	2050002005167
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Radialinio mušimo tikslumas reguliuojamas 0 µm.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

Puikus užspaudimo griebtuvas, kuriame didžiausiais radialinis mušimas:

- plėtimas;
- gręžimas (maži skersmenys);
- jautrių, brangių įrankių naudojimas;
- įrankių su koto tolerancija tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135 – 302180, cilindriniai valytuvai Nr. 343720, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo varžtai Nr. 308820 – 308835.

Pjovimo technika: HPC

Užspaudimo Ø D₁: 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 110 mm

Ø D₂: 42 mm

Išorinis Ø D: 52,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 50 mm

Techninis aprašymas

Ø D ₂	42 mm
Naudingasis ilgis L ₁	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Išorinis Ø D	52,5 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 200 Nm	656050 200
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302155 8
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiais laikikliams 50	308812 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302155 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302155 16
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302155 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302160 16
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302160 14
	302160 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 4 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 10 mm

302160 10

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN
69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 8 mm

302160 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 3 mm

302160 3

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308600 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 4 mm

302155 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo
kiaurymės Ø D1 6 mm

302160 6

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50