

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	2 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Galvutės ilgis L ₁	31,4 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SVJCR/L11
Kakliuko plotis L ₄	9,5 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis