

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
10/07mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Kakliuko plotis L_4	6,3 mm
Galvutės ilgis L_1	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Bendras ilgis L	125 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Plokštelės dydis	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 27
Darbinės dalies ilgis L_3	1,5 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9 mm
Laikiklio ISO kodas	E10K SVJCR/L07
Koto $\varnothing D_5$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis