



Weldon įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpas, Užveržimo Ø D1: 10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302597 10 |
| GTIN | 4062406100087 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------------|
| Išorinis Ø D | 35 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 10 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm |
| Laikiklis | BT 30, trumpas |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308760 30 |
| Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308765 30 |
| Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308785 30 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm | 309900 10 |