



Weldon įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpas, Užveržimo Ø D1: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302597 6
GTIN	4062406100063
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308785 30
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6