

Garant**Ištekimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SVUCR/L11
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis