

Garant**Ištekimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Galvutės ilgis L_1	23 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	31,5 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	E25S SVUCR/L11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis