

Garant**Ištekimo laikiklis HM, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261328 20/11 |
| GTIN | 4062406100704 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Galvutės ilgis L_1 | 20,5 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 13 mm |
| Laikiklio ISO kodas | E20S SVUCR/L11 |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 18 mm |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. |
| Bendras ilgis L | 250 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D_{min} | 25 mm |
| Koto Ø D_s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekimo gylis iki | 8xD |
| Ašmenys | HM |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekimas vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis