

**Garant****Ištekimo laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	23 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
Bendras ilgis $L$	250 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	E25S SVUCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	31,5 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	23 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Koto Ø $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis