

**Garant****Ištekimo laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/11 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261329 20/11  |
| GTIN             | 4062406100834 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Galvutės ilgis $L_1$                | 20,5 mm                   |
| Bendras ilgis L                     | 250 mm                    |
| Užspaudimo ilgis $L_2$              | 18 mm                     |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$         | 13 mm                     |
| Plokštelės dydis                    | 11 mm                     |
| Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$   | 25 mm                     |
| Tinkamos keičiamos plokštelės       | VC.. 1103..               |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7                  |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$       | 93 laipsniai              |
| Laikiklio ISO kodas                 | E20S SVUCR/L11            |
| Koto Ø $D_s$                        | 20 mm                     |
| Norma                               | DIN 8024                  |
| Paskirtis                           | kairinis                  |
| Ištekimo gylis iki                  | 8xD                       |
| Ašmenys                             | HM                        |
| Vidinis aušinimas                   | taip                      |
| Paskirtis                           | Išilginis tekimas vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis