

Garant**Ištekimo laikiklis HM, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	16,5 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	21 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Laikiklio ISO kodas	E16R SVUCR/L11
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis
Ištekimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis