

**HOLEX****Weldon įspraustinė Forma AD, BT 40, trumpas, Užveržimo Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302607 32     |
| GTIN             | 4062406100797 |
| Produktų klasė   | 32A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

|   |                |
|---|----------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>             | 32 mm          |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32             |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo         | 100 mm         |
| Išorinis Ø D                            | 72 mm          |
| Laikiklis                               | BT 40, trumpas |
| Norma                                   | DIN 6359       |
| Laikiklio norma                         | ISO 7388-2     |
| Laikiklio norma                         | JIS B6339      |
| Forma                                   | AD             |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                               |
| Produkto rūšis                           | Weldon įspraustinė                |

## Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308790 40 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40                             | 308830 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40      | 308820 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40       | 308801 40 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308795 40 |
| Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40          | 308802 40 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40                             | 308765 40 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 32 mm  | 309900 32 |