



## Weldon įsraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302657 10
GTIN	4062406100926
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	35 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Laikiklis	BT 50, trumpas
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm	309900 10