



## Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, Užveržimo Ø D1: 6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302657 6      |
| GTIN             | 4062406100803 |
| Produktų klasė   | 32A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Techninis aprašymas

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 63 mm                             |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900  | 6                                 |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>              | 6 mm                              |
| Išorinis Ø D                             | 25 mm                             |
| Laikiklis                                | BT 50, trumpas                    |
| Norma                                    | DIN 6359                          |
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-2                        |
| Laikiklio norma                          | JIS B6339                         |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup> |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm              |
| Pjovimo technika            | HPC                |
| Produkto rūšis              | Weldon įspraustinė |

## Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308765 50 |
| Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308785 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50                        | 308830 50 |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308790 50 |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308795 50 |
| Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308760 50 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm   | 309900 6  |