

HOLEX

ER įspraustinė Forma AD, BT 30 A = 60, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302747 20
GTIN	4062406100995
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 13 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 20

ER užveržimo raktas: 20

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
ER užveržimo raktas	20
Atsarginė ER užveržimo veržlė	20
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Užspaudimo Ø D ₁	1-13 mm
Laikiklis	BT 30 A = 60
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė