

**HOLEX**

**ER įspraustinė Forma AD, BT 30 A = 60, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	302747 25
GTIN	4062406101008
Produktų klasė	32A

## Aprašymas

### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

### Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

### Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 25

ER užveržimo raktas: 25

## Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
ER užveržimo raktas	25
Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Laikiklis	BT 30 A = 60
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė