

**HOLEX****ER įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302817 16
GTIN	4062406100865
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 16

ER užveržimo raktas: 16

**Techninis aprašymas**

ER užveržimo raktas	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	16
Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Laikiklis	BT 50, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4
	309403 4

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308780 50

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308921 9

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309445 2,8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308901 5

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309404 8

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309445 5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

308920 2

ER užveržimo veržlės skirta HiRunER canginėms įspraustinėms Skirta ER 16

309617 16

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309403 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

308901 2

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309402 2,8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm

308901 2,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm

308901 1

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm

309425 2,8

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309402 4

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308922 10

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 16	309610 16
ER užveržimo veržlė Skirta ER 16	309580 16
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
	308760 50

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309445 6
ER užveržimo veržlė su slystamuuju guoliu Skirta ER 16	309612 16
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309445 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309445 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8