


HOLEX**Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412751 200
GTIN	4062406100858
Produktų klasė	42A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai nušlifuotos. Slankmatis atsparus vandeniui ir dulkėms. Nenaudojamas 2 valandas automatiškai išsijungia. Tvirtas, smūgiams atsparus korpusas.

Detalus aprašymas:

Gerai įskaitomas, ryškus skaitmeninis ekranas. Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Norma	ISO 13385
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Korpuso medžiaga	Plastikas
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3

Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Automatinis išsijungimas	taip
Antgalių ilgis	50 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412230
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236